

DUO spirál műanyag cső PUN-8X1,25-S-1-DUO-BS

Cikkszám: 197623

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Munkahossz	1 m
Külső Ø	8 mm
Tömbhossz	0.408 m
Belső Ø	5.7 mm
Tekercs átmérője	60 mm
A fordulatok száma	12
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító szerv	B 013277 0527 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-35 °C...60 °C
Terméksúly	130 g
Pneumatikus csatlakozó	8 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz 6 mm belső Ø-jű csatlakozó csomphoz, hollandi anyával 6 mm belső Ø-jű csatlakozó csomphoz
Szín	kék/fekete
Shore-keménység	D 52 +/-3
Tömlő alapanyaga	TPE-U(PU)