

DUO spirál műanyag cső PUN-10X1,5-S-2-DUO-BS

Cikkszám: 197627

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Munkahossz	2 m
Külső Ø	10 mm
Tömbhossz	0.66 m
Belső Ø	7 mm
Tekercs átmérője	80 mm
A fordulatok száma	22
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító szerv	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-35 °C...60 °C
Terméksúly	490 g
Pneumatikus csatlakozó	10 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz
Szín	kék/fekete
Shore-keménység	D 52 +/-3
Tömlő alapanyaga	TPE-U(PU)