

DUO spirál műanyag cső PUN-12X2-S-6-DUO-BS

Cikkszám: 197631

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Munkahossz	6 m
Külső Ø	12 mm
Tömbhossz	1.76 m
Belső Ø	8 mm
Tekercs átmérője	95 mm
A fordulatok száma	64
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító szerv	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-35 °C...60 °C
Terméksúly	2600 g
Pneumatikus csatlakozó	12 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz
Szín	kék/fekete
Shore-keménység	D 52 +/-3
Tömlő alapanyaga	TPE-U(PU)