


# Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-D32-40P

Cikkszám: 1976465

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                  |
|---------------------------------------|------------------------|
| Névleges hossz                        | 44 mm                  |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint        |
| Max. fordulatszám                     | 10000 1/min            |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L         |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...60 °C         |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%                |
| Védettség                             | IP40                   |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C         |
| Tehetlenségi nyomaték                 | 0.28 kgmm <sup>2</sup> |
| Átvihető forgatónyomaték              | 1.6 Nm                 |
| Terméksúly                            | 160 g                  |
| Interfész kód, működtető szerkezet    | D32                    |
| Interfész kód Motor In                | 40P                    |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis      |