

# Műanyag spiráltömlő PPS-6-7,5-1/4-BL

Cikkszám: 19796

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Munkahossz                            | 7.5 m                                           |
| Külső Ø                               | 7.8 mm                                          |
| Tömbhossz                             | 0.43 m                                          |
| Belső Ø                               | 6.2 mm                                          |
| Tekercs átmérője                      | 75 mm                                           |
| A fordulatok száma                    | 43                                              |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás         | -0.95 bar...17.2 bar                            |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály          | 1 - alacsony korróziónak való kitettség         |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L                                  |
| Környezeti hőmérséklet                | -30 °C...80 °C                                  |
| Névleges meghúzási nyomaték           | 11 Nm                                           |
| Névleges meghúzási nyomaték tűrése    | ± 20%                                           |
| Terméksúly                            | 298 g                                           |
| 1. pneumatikus csatlakozás            | G1/4 külső menet                                |
| 2. pneumatikus csatlakozó             | G1/4 külső menet                                |
| Szín                                  | kék                                             |
| Csatlakozómenet alapanyaga            | Sárgaréz                                        |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                               |
| Hurkolódás védelem alapanyaga         | Acél<br>horganyzott                             |
| Tömlő alapanyaga                      | PA12-P                                          |