


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-D19-40P

Cikkszám: 1981953

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	45.7 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	10000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	0.28 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	1.1 Nm
Terméksúly	110 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D19
Interfész kód Motor In	40P
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis