


Motor karima EAMF-A-38A-60P

Cikkszám: 1987412

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	162 g
Interfész kód Motor In	60P
Tengelykapcsoló ház interfész kódja	38 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis