

# Flexibilis csatlakozó FK-M12

Cikkszám: 2064

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M12
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 1% tömegarányú rezet tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek: a nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és mágneskeercsek
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Terméksúly	210 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Persely alapanyaga	Acél horganyzott
Ház alapanyaga	Acél horganyzott
Gömbcsap alapanyaga	Edzett acél
Íves alátét alapanyaga	Edzett acél
Anyacsavar alapanyaga	Acél horganyzott