

Hollandi anya
MCK-PK-13
Cikkszám: 206504

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M22x1 belső menet
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...174 psi
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
1. pneumatikus csatlakozás	13 mm belső átmérőjű csatlakozó csonkhoz, hollandi anyával
Hollandi anya alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet, eloxált
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis