

Fojtószelep GRO-1/4

Cikkszám: 2109

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Fojtó-funkció
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4
Beállítóelem	Rovátkolt csavar
Rögzítés módja	Vezetékeszerelés
Normál névleges térfogatáram fojtásirányban	350 l/min
Üzemi nyomás	0 bar...10 bar
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-20 °C...60 °C
Terméksúly	80 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Szabályozó csavar alapanyaga	Acél horganyzott