


Fójtó-visszacsapó szelep

GRR-1/2

Cikkzám: 2111

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Fójtó-visszacsapó funkció
1. pneumatikus csatlakozás	G1/2
2. pneumatikus csatlakozó	G1/2
Beállítóelem	Görgőkar
Rögzítés módja	átmenő furattal
Normál névleges térfogatáram fójtásirányban	1300 l/min
Normál névleges térfogatáram visszacsapó irányban	1250 l/min
Üzemi nyomás	0.3 bar...10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	735 g