

**Hollandi anya**  
**MCK-PK-6-KU**  
Cikkszám: 211292

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                                     | Érték                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                        | M12x1 belső menet                                                                 |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                                                   |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya  | 0 psi...145 psi                                                                   |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-B2-L                                                                    |
| Környezeti hőmérséklet                       | -10 °C...60 °C                                                                    |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | 8 mm külső Ø-jű tömlőhöz<br>6 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz, hollandi anyával |
| Hollandi anya alapanyaga                     | POM                                                                               |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis                                                                 |