


Csatlakozó dugó

KS4-N-6

Cikkszám: 2152

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	4.5 mm
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...174 psi
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	441 l/min...495 l/min
Az ISO 8778 szerint standardizált névleges térfogatáram	478 l/min...536.6 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	15 g
1. pneumatikus csatlakozás	6 mm-es csőcsatlakozó csonk
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Alapanyag információ	Sárgaréz, nikkelezett