


Tengelykapcsoló ház EAMK-A-D32-35A-40P

Cikkszám: 2207509

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	110 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D32C
Tengelykapcsoló ház interfész kódja	40P
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis