

Lengőcsap készlet DAMT-V1-32-A

Cikkszám: 2213233

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Szabvány alapján	ISO 15552 (eddig: VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitétség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 1% tömegarányú rézet tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek: a nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és mágneskeercsek
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Max. terhelhetőség	0.9 kN
Terméksúly	220 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csavarok alapanyaga	Acél horganyzott
Lengőcsap alapanyaga	Acél, horganyzott
Rögzítő elem alapanyaga	Acél, horganyzott
Rúd alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél