


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-D32-60P-S1

Cikkszám: 2234020

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	60.7 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	5.87 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	6.5 Nm
Terméksúly	410 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D32
Interfész kód Motor In	60P
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis