


# Csatlakozó vezeték NEBV-C-S1WA25HS-K-2.5-N-LE25-S10

Cikkszám: 2265131

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                      | Érték                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Szabvány alapján                              | DIN 47100                        |
| Vezetékmegjelölés                             | táblatartó nélkül                |
| Csatlakozási gyakoriság                       | 50                               |
| Terméksúly                                    | 460 g                            |
| 1. elektromos csatlakozó, funkció             | Terepikészülék-oldal             |
| 1. elektromos csatlakozás, kialakítás         | szögletes                        |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód    | Aljzat                           |
| 1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés      | döntött                          |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika | Sub-D                            |
| 1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma  | 25                               |
| 1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk | 25                               |
| 1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa     | 2x 4-40 UNC csavar<br>tömítéssel |
| 2. elektromos csatlakozó, funkció             | Vezérlésoldal                    |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód   | Kábel                            |
| 2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika | nyitott vég                      |
| 2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma  | 25                               |
| DC üzemi feszültségi tartomány                | 0 V...30 V                       |
| Áramterhelhetőség 40 °C-on                    | 2.6 A                            |
| Védővezető csatlakozás                        | nem érhető el                    |
| Kábelhossz                                    | 2.5 m                            |
| Vezetéktulajdonság                            | Alapkvitel                       |
| Hajlítási sugár, fix kábelvezetés             | 41 mm                            |
| Hajlítási sugár, mozgatható kábelvezetés      | 122 mm                           |
| Kábelátmérő                                   | 10.2 mm                          |
| Kábelátmérő tűrése                            | ± 0,25 mm                        |
| Kábelszerkezet                                | 25 x 0,34 mm <sup>2</sup>        |
| Névleges vezeték-keresztmetszet               | 0.34 mm <sup>2</sup>             |
| Védettség                                     | IP65<br>IP67<br>IP69K            |
| Megjegyzés a védettségről                     | szerelt állapotban               |

| Jellemző                                              | Érték                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok                              | könnyen tisztítható                          |
| Környezeti hőmérséklet                                | -5 °C...60 °C                                |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén | -5 °C...60 °C                                |
| Csapághőmérséklet                                     | -20 °C...40 °C                               |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)       | az EU RoHS irányelve szerint                 |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)     | az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint |
| LABS konformitás                                      | VDMA24364-B2-L                               |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                 | RoHS-kompatibilis                            |
| Szennyezettségi fok                                   | 3                                            |
| KBK korrózióállósági osztály                          | 3 - nagy korróziós igénybevétel              |
| Kábelköpeny alapanyaga                                | PVC                                          |
| Kábelköpeny színe                                     | szürke                                       |
| Ház alapanyaga                                        | Megerősített PA                              |
| Ház színe                                             | szürke                                       |
| Csavarok alapanyaga                                   | Rozsdamentes acél                            |
| Tömítések alapanyaga                                  | EPDM                                         |
| Dugaszolható érintkezők alapanyaga                    | Aranyozott bronz                             |
| Szigetelő hüvely alapanyaga                           | PVC                                          |