


Csatlakozó vezeték NEBV-C-S1WA25HS-K-10-N-LE25-S10

Cikkszám: 2265133

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabvány alapján	DIN 47100
Vezetékmegjelölés	táblatartó nélkül
Csatlakozási gyakoriság	50
Terméksúly	1660 g
1. elektromos csatlakozó, funkció	Terepikészülék-oldal
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	szögletes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Aljzat
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	döntött
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	Sub-D
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	25
1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk	25
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	2x 4-40 UNC csavar tömítéssel
2. elektromos csatlakozó, funkció	Vezérlésoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód	Kábel
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	25
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...30 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	2.6 A
Védővezető csatlakozás	nem érhető el
Kábelhossz	10 m
Vezetéktulajdonság	Alapkvitel
Hajlítási sugár, fix kábelvezetés	41 mm
Hajlítási sugár, mozgatható kábelvezetés	122 mm
Kábelátmérő	10.2 mm
Kábelátmérő tűrése	± 0,25 mm
Kábelszerkezet	25 x 0,34 mm ²
Névleges vezeték-keresztmetszet	0.34 mm ²
Védettség	IP65 IP67 IP69K
Megjegyzés a védettségről	szerelt állapotban

Jellemző	Érték
Különleges tulajdonságok	könnyen tisztítható
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-5 °C...60 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...40 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
Kábelköpeny alapanyaga	PVC
Kábelköpeny színe	szürke
Ház alapanyaga	Megerősített PA
Ház színe	szürke
Csavarok alapanyaga	Rozsdamentes acél
Tömítések alapanyaga	EPDM
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Aranyozott bronz
Szigetelő hüvely alapanyaga	PVC