


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-P10-38A-40G

Cikkszám: 2297648

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	17 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	5.87 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	12.5 Nm
Terméksúly	190 g
Interfész kód, működtető szerkezet	P10-38A
Interfész kód Motor In	40G
Tengelykapcsoló ház interfész kódja	38 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis