


Hajtómű

EMGA-60-P-G5-EAS-60

Cikkszám: 2297687

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Karimaméret hajtóművek	60 mm
Motorkarima mérete	60 mm
Forgásjáték	0.17 deg
Hajtóműtípus	Bolygókeres hajtómű
Hajtásáttétel	5:1
Max. hajtómű fordulatszám	13000 1/min
Hajtómű üzemi hőmérséklete	-25 °C...90 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Folyamatos kimeneti nyomaték	40 Nm
Hajtómű tehetetlenségi nyomatéka	0.078 kgcm ²
Max. kimeneti nyomaték	64 Nm
Max. hatékonyság	98 %
Torziós merevség	2.3 Nm/arcmin
Terméksúly	900 g
Megengedett axiális tengelyterhelés	500 N
Megengedett radiális tengelyterhelés	400 N
Hajtómű interfész kimenet	60H
Hajtómű interfész	60P
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis