


Hajtómű EMGA-80-P-G5-EAS-80

Cikkszám: 2297691

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Karimaméret hajtóművek	80 mm
Motorkarima mérete	80 mm
Forgásjáték	0.12 deg
Hajtóműtípus	Bolygókeres hajtómű
Hajtásáttétel	5:1
Max. hajtómű fordulatszám	7000 1/min
Hajtómű üzemi hőmérséklete	-25 °C...90 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Folyamatos kimeneti nyomaték	110 Nm
Hajtómű tehetetlenségi nyomatéka	0.45 kgcm ²
Max. kimeneti nyomaték	176 Nm
Max. hatékonyság	98 %
Torziós merevség	6 Nm/arcmin
Terméksúly	2000 g
Hajtómű interfész kimenet	80G
Hajtómű interfész	80P
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis