

Hangtompító U-1

Cikkszám: 2312

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Térfogatáram a légkör ellenében	20800 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről	Olajozott üzem lehetséges
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Hangnyomás szint	90 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...70 °C
Terméksúly	139.8 g
Pneumatikus csatlakozó	G1
Csillapító betét alapanyaga	PE
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis