


# Menesztő DARD-L1-18-M

Cikkszám: 2349274

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                          | Érték                                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Méret                                                             | 18                                       |
| Radiális eltérés +/-                                              | 2.5 mm                                   |
| KBK korrózióállósági osztály                                      | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség |
| LABS konformitás                                                  | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| Környezeti hőmérséklet                                            | -10 °C...60 °C                           |
| Hosszú távon megengedett legnagyobb terhelés az erő irányában +/- | 400 N                                    |
| Terméksúly                                                        | 94 g                                     |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                             | RoHS-kompatibilis                        |
| Adapter alapanyaga                                                | Alumínium<br>eloxált                     |
| Csap alapanyaga                                                   | Acél                                     |
| Persely alapanyaga                                                | Alumínium<br>eloxált                     |
| Csukló alapanyaga                                                 | Megerősített PA                          |
| Csavarok alapanyaga                                               | Acél, bevonattal                         |