


Menesztő DARD-L1-25-M

Cikkszám: 2349275

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Radiális eltérés +/-	2.5 mm
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Hosszú távon megengedett legnagyobb terhelés az erő irányában +/-	800 N
Terméksúly	240 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Adapter alapanyaga	Acél, horganyzott
Csap alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Persely alapanyaga	Acél, horganyzott
Csukló alapanyaga	Acél, horganyzott
Csavarok alapanyaga	Acél, bevonattal