


# Menesztő DARD-L1-32-M

Cikkszám: 2349276

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                          | Érték                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Méret                                                             | 32                                      |
| Radiális eltérés +/-                                              | 2.5 mm                                  |
| KBK korrózióállósági osztály                                      | 1 - alacsony korróziónak való kitettség |
| LABS konformitás                                                  | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| Környezeti hőmérséklet                                            | -10 °C...60 °C                          |
| Hosszú távon megengedett legnagyobb terhelés az erő irányában +/- | 1300 N                                  |
| Terméksúly                                                        | 275 g                                   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                             | RoHS-kompatibilis                       |
| Adapter alapanyaga                                                | Acél, horganyzott                       |
| Csap alapanyaga                                                   | erősen ötvözött rozsdamentes acél       |
| Persely alapanyaga                                                | Acél, horganyzott                       |
| Csukló alapanyaga                                                 | Acél, horganyzott                       |
| Csavarok alapanyaga                                               | Acél, bevonattal                        |