


## Adapter készlet DHAA-G-H2-20-B13-50

Cikkszám: 2377625

FESTO



### Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Méret                                 | 50                                                                |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                                                   |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                              |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Terméksúly                            | 294 g                                                             |
| Rögzítés módja                        | átmenő furattal és csavarral<br>központosító hüvellyel és csappal |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                                 |
| Adapterlap alapanyaga                 | Kovácsolt alumínium ötvözet                                       |
| Csavarok alapanyaga                   | Acél                                                              |
| Központosító elemek alapanyaga        | Acél                                                              |