

Csatlakozó vezeték
NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1
Cikkszám: 2384165

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabvány alapján	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	28 g
1. elektromos csatlakozó	2x szögletes aljzat, M12, 3 pólusú
2. elektromos csatlakozó	Szögletes csatlakozó, M8, 4 pólusú
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...30 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	2 A
Kábelhossz	0.2 m
Kábelátmérő	2.9 mm
Kábelszerkezet	2 x 0,14 mm ²
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...80 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Kábelköpeny alapanyaga	TPE-U(PUR)