

Tömítő patron
VAVC-Q2-M22U-6-E-EXA
Cikkszám: 2392884

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
DN névleges szélesség	6
Robbanásvédelem	0. zóna (ATEX) 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 20. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Csapágyhőmérséklet	5 °C...20 °C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Elzáróelem alapanyaga	EPDM
Tartály alapanyaga	PPS