

Szorító hüvely
EAMH-60-6.35-C18.1
Cikkszám: 2428516

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	60
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	6000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	1.46 kgmm ²
Terméksúly	36 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis