

Szorító hüvely
EAMH-110-20-C34
Cikkszám: 2429560

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	110
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	5000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetatlenségi nyomaték	29.2 kgmm ²
Terméksúly	180 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis