

Ütköző készlet DADP-ES-Q12-12

Cikkszám: 2536502

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Elfordulási szög beállítási tartomány	0 deg...190 deg
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Finom beállítás	-8 deg
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Terméksúly	60 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ütköző alapanyaga	Nikkelezett berilliumbronz
Kar alapanyaga	Nikkelezett berillium bronz
Tárcsa alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet, eloxált