

Flexibilis csatlakozó CRFK-M20X1,5

Cikkszám: 2545677

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M20x1,5
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 5% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkel, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és a mágnesetekercsek
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...100 °C
Max. terhelhetőség	9 kN
Terméksúly	1280 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Menetes csap alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Sapka alapanyaga	EPDM
Anyacsavar alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél