

# Ellencsapágy EAMG-U1-70

Cikkszám: 2598638

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	70
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	5000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	74 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis