

Csatlakozólap VABP-S3-26V1G-G18-2

Cikkszám: 2605074

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	26 mm
32 funkciócsatlakozás	G1/8
34. funkciócsatlakozás	G1/8
22. pneumatikus csatlakozás	Csatlakozólap G1/8
44. pneumatikus csatlakozó	Csatlakozólap G1/8
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás	0 bar...16 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	800 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [6:4:4] szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	0 °C...50 °C
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Terméksúly	668 g
14. vezérlőlevegő csatlakozó	M5
2. pneumatikus csatlakozó	G1/8
4. pneumatikus csatlakozó	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó lécs alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
O-gyűrű alapanyaga	NBR
Csavarok alapanyaga	Acél