


Vezetőegység EAGF-V2-KF-80-

Cikkszám: 2608528

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	80
Löket	1 mm...550 mm
Írányváltási holtjáték	0 µm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Golyóscsapágyas vezető
Szerkezeti felépítés	Vezető
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Max. erő Fy	2300 N
Max. erő Fy, statikus	3120 N
Max. Fz erő	2300 N
Max. Fz erő, statikus	3120 N
Max. Mx nyomaték	170 Nm
Statikus Mx max. nyomaték	231 Nm
Max. My nyomaték	191 Nm
Max. My statikus nyomaték	259 Nm
Max. Mz nyomaték	191 Nm
Max. nyomaték Mz, statikus	259 Nm
Tolóerő	40 N
Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén	5166 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	10517 g
Súlytöbblet 10 mm löketenként	76 g
Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként	76 g
A mozgatott tömeg súlypontja 0 mm löket esetén	54 mm
Többlet, mozgatott tömeg súlypontja 10 mm löketenként	3.8 mm
Rögzítés módja	belső menettel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Vezetőelem alapanyaga	Edzett acél
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált

Jellemző	Érték
Járomlap alapanyaga	Acél