


# Vezetőegység EAGF-V2-KF-100-

Cikkszám: 2608532

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                              | Érték                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Méret                                                 | 100                                    |
| Löket                                                 | 1 mm...550 mm                          |
| Írányváltási holtjáték                                | 0 µm                                   |
| Beépítési helyzet                                     | tetszés szerint                        |
| Vezető                                                | Golyóscsapágyas vezető                 |
| Szerkezeti felépítés                                  | Vezető                                 |
| KBK korrózióállósági osztály                          | 0 - nincs korróziós igénybevétel       |
| LABS konformitás                                      | VDMA24364-B2-L                         |
| Környezeti hőmérséklet                                | -20 °C...80 °C                         |
| Max. erő Fy                                           | 2300 N                                 |
| Max. erő Fy, statikus                                 | 3120 N                                 |
| Max. Fz erő                                           | 2300 N                                 |
| Max. Fz erő, statikus                                 | 3120 N                                 |
| Max. Mx nyomaték                                      | 198 Nm                                 |
| Statikus Mx max. nyomaték                             | 268 Nm                                 |
| Max. My nyomaték                                      | 197 Nm                                 |
| Max. My statikus nyomaték                             | 267 Nm                                 |
| Max. Mz nyomaték                                      | 197 Nm                                 |
| Max. nyomaték Mz, statikus                            | 267 Nm                                 |
| Tolóerő                                               | 40 N                                   |
| Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén                     | 6148 g                                 |
| Alapsúly 0 mm löket esetén                            | 13263 g                                |
| Súlytöbblet 10 mm löketenként                         | 76 g                                   |
| Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként             | 76 g                                   |
| A mozgatott tömeg súlypontja 0 mm löket esetén        | 47 mm                                  |
| Többlet, mozgatott tömeg súlypontja 10 mm löketenként | 3.6 mm                                 |
| Rögzítés módja                                        | belső menettel                         |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                 | RoHS-kompatibilis                      |
| Vezetőelem alapanyaga                                 | Edzett acél                            |
| Ház alapanyaga                                        | Kovácsolt alumínium ötvözet<br>eloxált |

| Jellemző            | Érték |
|---------------------|-------|
| Járomlap alapanyaga | Acél  |