


# Csatlakozólap VABP-S1-1V1G-G14-2

Cikkszám: 2614860

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Szélesség                                                    | 42 mm                                            |
| 32 funkciócsatlakozás                                        | G1/8                                             |
| 34. funkciócsatlakozás                                       | G1/8                                             |
| 22. pneumatikus csatlakozás                                  | Csatlakozólap<br>G1/4                            |
| 44. pneumatikus csatlakozó                                   | Csatlakozólap<br>G1/4                            |
| Beépítési helyzet                                            | tetszés szerint                                  |
| Üzemi nyomás                                                 | 0 bar...16 bar                                   |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 1400 l/min                                       |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [6:4:4] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály                                 | 0 - nincs korróziós igénybevétel                 |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Közeghőmérséklet                                             | 0 °C...50 °C                                     |
| Környezeti hőmérséklet                                       | 0 °C...50 °C                                     |
| Terméksúly                                                   | 1623 g                                           |
| 14. vezérlőlevegő csatlakozó                                 | G1/8                                             |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                    | G1/4                                             |
| 4. pneumatikus csatlakozó                                    | G1/4                                             |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                        | RoHS-kompatibilis                                |
| Csatlakozó lécc alapanyaga                                   | Kovácsolt alumínium ötvözet                      |
| O-gyűrű alapanyaga                                           | NBR                                              |
| Csavarok alapanyaga                                          | Acél                                             |