

Tömítőgyűrű
NPAS-C1-R-G38-P-FD-P10
Cikkszám: 2652519

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kötegméret	10
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...174 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint Víz (folyékony, jégmentes) Gőz
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...120 °C
Névleges meghúzási nyomaték	35 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 10%
Terméksúly	0.15 g
Pneumatikus csatlakozó	G3/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	PEEK