


Ütköző készlet EADP-ES-R3-25

Cikkszám: 2721599

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Elfordulási szög beállítási tartomány	0 deg...325 deg
Beépítési helyzet	tetszés szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapágyhőmérséklet	-20 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
JO tehetetlenségi nyomaték	1 kgcm ²
Terméksúly	210 g
Rögzítés módja	belső menettel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ütköző alapanyaga	Nikkelezett berilliumbronz
Karima alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Tartó alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált