


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-D50-100A

Cikkszám: 2733784

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	83.2 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	6000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	34.8 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	17 Nm
Terméksúly	1140 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D50
Interfész kód Motor In	100 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis