


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-D50-100A-S1

Cikkszám: 2734288

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	84.2 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	6000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	34.8 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	17 Nm
Terméksúly	1140 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D50
Interfész kód Motor In	100 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis