

Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-70-D50-70A-96

Cikkszám: 2786899

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	70
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtásáttétel	1:1
Max. fordulatszám	5000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	118 kgmm ²
Üresjáratú hajtónyomaték	0.18 Nm
Átvihető forgatónyomaték	7 Nm
Terméksúly	1700 g
Interfészkód, működtető szerkezet	D50B
Interfészkód Motor In	70 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis