

Szorító hüvely
EAMH-86-6-C27.3-P
Cikkszám: 2789351

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	86
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	5000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	12.3 kgmm ²
Terméksúly	123 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis