


# Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-86-D50-80P-102

Cikkszám: 2803053

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                 |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Méret                                 | 86                    |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint       |
| Hajtásáttétel                         | 1:1                   |
| Max. fordulatszám                     | 5000 1/min            |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-Zone III    |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...60 °C        |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%               |
| Védettség                             | IP40                  |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C        |
| Tehetlenségi nyomaték                 | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| Üresjáratú hajtónyomaték              | 0.25 Nm               |
| Átvihető forgatónyomaték              | 9.5 Nm                |
| Terméksúly                            | 2330 g                |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis     |