


Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-145-D100-120G-188

Cikkszám: 2803620

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	145
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtásáttétel	1:1
Max. fordulatszám	4000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	2270 kgmm ²
Üresjárat hajtónyomaték	2 Nm
Átvihető forgatónyomaték	50 Nm
Terméksúly	12000 g
Interfészkód, működtető szerkezet	D100B
Interfészkód Motor In	120G
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis