

Tömlőkészlet EADB-V2-50-S10-100

Cikkszám: 2828839

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	93 mm
Méret	50
Lökettartomány	10 mm...100 mm
Dugattyúrúd-hosszabbítás	46 mm
Kialakítás	kerek
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Harmonika készlet elszívóval
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Közegállóság	Porok Forgács Olajok Zsírok Benzin
Védettség	IP65 az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Mozgatott tömeg	93 g
Terméksúly	190 g
Rögzítés módja	feltolható menetes csappal
Pneumatikus csatlakozó	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Adaptációs alkatrészek alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Tömítések alapanyaga	NBR
Harmonika alapanyaga	NBR
Menetes csap alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél