


Tengelykapcsoló ház EAMK-A-D50-64C

Cikkszám: 2836865

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	510 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D50
Tengelykapcsoló ház interfész kódja	64C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis