


Dugaszolható T-csatlakozó NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5

Cikkszám: 2839846

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabvány alapján	EN 61076-2-101
Rögzítés módja	becsavarozható
Terméksúly	28 g
1. elektromos csatlakozó	Egyenes aljzat, M12x1, 5 pólusú, A-kódos
2. elektromos csatlakozó	Egyenes csatlakozó, M12x1, 2 pólusú, A-kódos
3. elektromos csatlakozó	Egyenes csatlakozó, M12, 3 pólusú, A-kódos
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...30 V
Áramerhelhetőség 40 °C-on	4 A
Lökőfeszültség-állóság	1.5 kV
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...85 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Ház alapanyaga	TPE-U(PUR)
Ház színe	fekete
Hollandi anya alapanyaga	Cink-présöntvény nikkelezett
Tömítések alapanyaga	FPM
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Rézötvözet aranyozott