


Fékező ellenállás CACR-KL2-40-W2000

Cikkszám: 2882343

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	500
Beépítési helyzet	szabad konvekció függőleges
Impulzusenergiás fékező ellenállás 380 V-on	8000 Ws
Impulzusenergiás fékező ellenállás 780 V-on	7200 Ws
Teljesítmény 35% ED és 20°C hőmérsékleten	2000 W
Fékező ellenállás névleges teljesítménye	800 W
Fékellenállás névleges teljesítménye 380 V-on	600 W
Fékellenállás névleges teljesítménye 780 V-on	480 W
Ellenállás értéke	40 ohm
Engedély	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Terméksúly	2400 g
Rögzítés módja	átmenő furattal tartozékkal választhatóan:
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis