


# Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-D32-60H

Cikkszám: 2946760

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték             |
|---------------------------------------|-------------------|
| Névleges hossz                        | 66.5 mm           |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint   |
| Max. fordulatszám                     | 8000 1/min        |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L    |
| Csapágyhőmérséklet                    | -25 °C...60 °C    |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%           |
| Védettség                             | IP40              |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C    |
| Tehetlenségi nyomaték                 | 5.87 kgmm²        |
| Átvihető forgatónyomaték              | 6.5 Nm            |
| Terméksúly                            | 540 g             |
| Interfész kód, működtető szerkezet    | D32<br>D32C       |
| Interfész kód Motor In                | 60H               |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |